



Wyłącznik zbliżeniowy SMPO-1-H-B

Numer części: 31008

FESTO

bez zespołu mocującego.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Konstrukcja blokowa
Sposób pomiaru	Magnetyczny
Ciśnienie robocze	2 ... 6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejnym
Temperatura otoczenia	-15 ... 60 °C
Powtarzalność wartości przetęczenia	+/- 0,2 mm
Czas włączania	< 30 ms
Czas wyłączenia	< 25 ms
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu
Funkcja zaworu	3/2
Przylączy pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Waga produktu	14 g
Materiał obudowy	Mosiądz PA POM
Wskaźnik stanu przetęczenia	Optyczny
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L