


# Złącze przewodu ochronnego MKGV-23-M32-B

Numer części: 3152612

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	100
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał złącza	PA