


Złącze przewodu ochronnego MKGV-36-M40

Numer części: 3152613

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Jednostka opakowania | 100 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia | -40 ... 100 °C |
| Sposób montażu | Z gwintem zewnętrznym |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał złącza | PA |