

# Mocowanie na łapach HNG-40

Numer części: 32948  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

do siłowników DNG, DNGU.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2015. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Zgodny z normą	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Ciężar elementu	270 g
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał mocowania	Stal Ocynkowana
Materiał śruby	Stal Ocynkowana