



Zawór z dźwignią wahliwą KH/O-3-PK-3

Numer części: 33003

FESTO

z przyłączami nasadkowymi do przewodów o średnicy wewnętrznej 3 mm. W zależności od podłączenia przewodów, normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Funkcja zaworu | 3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny |
| Normalny przepływ nominalny | 80 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 8 bar |
| Konstrukcja | Zawór gniazdowy |
| Wielkość nominalna | 2.5 mm |
| Rodzaj sterowania | Bezpośredni |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Siła uruchamiająca dla stanu normalnie zamknięty | 7.5 N |
| Siła uruchamiająca dla stanu normalnie otwarty | 6.5 N |
| Waga produktu | 20 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | PK-3 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | PK-3 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | PK-3 |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |