


# Zawór zwrotny H-1/8-A/I

Numer części: 3324

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Normalny przepływ nominalny	280 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0.04 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0.4 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Mosiądz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	21 g
Materiał uszczelnień	NBR