

# Siłownik znormalizowany DSNU-3/8"- -P-A


Numer części: 33348

FESTO

zgodny z DIN ISO 6432, z bezdotykową sygnalizacją położenia. Wiele opcji montażu, z lub bez dodatkowych elementów mocujących. Z elastycznym pierścieniem amortyzującym.

Do bezdotykowej sygnalizacji położenia przy pomocy wyłącznika zbliżeniowego jest wymagany minimalny skok 10 mm.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model

## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 100 mm
Średnica tłoka	3/8"
Zgodny z normą	ISO 6432
Amortyzacja	elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron (P)
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	dwustronnego działania
Medium robocze	osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	39.6 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	47.1 N
Przyłącze pneumatyczne	M12x1,25
Informacja materiałowa o pokrywie	Stop aluminium
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	NBR TPE-U(PU)
Informacja materiałowa o obudowie	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Informacja materiałowa o tłoczysku	Stal wysokostopowa, nierdzewna