

Mocowanie na łapach DAMH-Q12-6

Numer części: 3371840

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	1 Nm
Waga produktu	27 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kątownika	Stal ocynkowana