

# Gniazdo wtykowe KDV6-PK-6

Numer części: 337348

FESTO

do złącza wielostykowego do przewodów z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 6 mm.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	5.3 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Przyłącza pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zew. 8 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS