


Jednostka czołowa ERMH-11-E17-100

Numer części: 3383152
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	11
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł obrotowy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kąt obrotu	Ciągłe obroty
Przełożenie przekładni	30:1
Moment znamionowy	1.8 Nm
Powtarzalność	±0,01 °
Maks. siła osiowa	300 N
Waga produktu	1 320 g
Czas pracy ciągłej	100 %
Prąd znamionowy silnika	0.74 A
Typ silnika	Silnik serwo
Maks. prędkość obrotowa napędu	200 1/min
Nominalne napięcie robocze AC	230 V
Moc znamionowa silnika	22.1 W
Prąd szczytowy	1.5 A
Maks. statyczny moment uchylny	40 Nm
Szczytowy moment obrotowy	4.5 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności obciążenia	0.006 kgm ²
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS