


Jednostka czołowa ERMH-11-P-E17-30

Numer części: 3385154
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Wielkość | 11 |
| Konstrukcja | Elektromechaniczny moduł obrotowy Z przewodzeniem powietrza |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kąt obrotu | Ciągłe obroty |
| Przełożenie przekładni | 30:1 |
| Moment znamionowy | 1.8 Nm |
| Powtarzalność | $\pm 0,01^\circ$ |
| Maks. siła osiowa | 300 N |
| Waga produktu | 1 298 g |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Prąd znamionowy silnika | 0.74 A |
| Typ silnika | Silnik serwo |
| Wielkość nominalna | 4 mm |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 350 l/min |
| Maks. prędkość obrotowa napędu | 200 1/min |
| Nominalne napięcie robocze AC | 230 V |
| Moc znamionowa silnika | 22.1 W |
| Prąd szczytowy | 1.5 A |
| Maks. statyczny moment uchylny | 40 Nm |
| Szczytowy moment obrotowy | 4.5 Nm |
| Dopuszczalny masowy moment bezwładności obciążenia | 0.006 kgm ² |
| Przylącza pneumatyczne | G1/8 |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 40 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |