


Sprzęgło EAMD-42-40-14-16X25-U

Numer części: 3420022

FESTO

jest elementem napędu, który transmituje ruch obrotowy silnika skokowego lub serwo.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	14 mm
Średnica mocowania 2	16 mm
Wielkość	42
Długość nominalna	40 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	39 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	196 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS