

Siłownik znormalizowany DSNU-3/8"- -P-A-S2


Numer części: 34259

FESTO

zgodny z DIN ISO 6432, z bezdotykową sygnalizacją położenia. Wiele opcji montażu, z lub bez dodatkowych elementów mocujących. Z elastycznym pierścieniem amortyzującym.

Do bezdotykowej sygnalizacji położenia przy pomocy wyłącznika zbliżeniowego jest wymagany minimalny skok 10 mm.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	10 ... 100 mm
Średnica tłoka	3/8"
Zgodny z normą	ISO 6432
Amortyzacja	elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron (P)
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	dwustronnego działania
Medium robocze	osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	39.6 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	39.6 N
Przyłącze pneumatyczne	M12x1,25
Informacja materiałowa o pokrywie	Stop aluminium
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	NBR TPE-U(PU)
Informacja materiałowa o obudowie	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Informacja materiałowa o tłoczysku	Stal wysokostopowa, nierdzewna