

Siłownik znormalizowany DSNU-3/4"- -PPV-A-S2


Numer części: 34265

FESTO

zgodny z DIN ISO 6432, z bezdotykową sygnalizacją położenia. Wiele opcji montażu, z lub bez dodatkowych elementów mocujących. Z nastawialną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Do bezdotykowej sygnalizacji położenia przy pomocy wyłącznika zbliżeniowego jest wymagany minimalny skok 10 mm.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Skok | 10 ... 320 mm |
| Średnica tłoka | 3/4" |
| Zgodny z normą | ISO 6432 |
| Amortyzacja | pneumatyczna obustronnie nastawialna amortyzacja w położeniach końcowych (PPV) |
| Zakończenie tłoczyska | Gwint zewnętrzny |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 10 bar |
| Tryb pracy | dwustronnego działania |
| Medium robocze | osuszane powietrze, olejone lub nie olejone |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Długość amortyzacji | 17 mm |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 158,3 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 158,3 N |
| Przyłącze pneumatyczne | M22x1,5 |
| Informacja materiałowa o pokrywie | Stop aluminium |
| Informacja materiałowa o uszczelnieniach | NBR TPE-U(PU) |
| Informacja materiałowa o obudowie | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Informacja materiałowa o tłoczysku | Stal wysokostopowa, nierdzewna |