


# Kołnierz wahliwy SSNG-40

Numer części: 34292  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

z przegubem kulowym,  
do siłowników DNG, DNGU, pasuje do mocowań LBG.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2015. Alternatywne  
produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Ciężar elementu	255 g
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mocowania	Stal wysokostopowa
Materiał łożyska przegubu	Stal PTFE
Materiał śruby	Stal Ocynkowana