


Cewka MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Numer części: 34412

FESTO

do standardowych gniazd wtykowych wg DIN EN 175301.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Min. czas zadziałania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100 %
Współczynnik mocy cos {phi}	0.7
Charakterystyka cewki	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 9 VA, moc podtrzymania 7 VA
Dopuszczalna fluktuacja częstotliwości	+/- 5 %
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-C1-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przylącze elektryczne	Wg DIN EN 175301-803
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź