

# Cewka MSFG-42-OD

Numer części: 34413

FESTO

dla napięcia stałego DC, bez gniazda.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Min. czas zadziałania	10 ms
Czas pracy ciągłej	100 %
Charakterystyka cewki	42 V DC: 5,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-C1-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Maks. moment dokręcający dla gniazda wtykowego	0.4 Nm
Waga produktu	55 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Styki do wtyczki MSSD-F
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Duroplast Miedź Stal
Materiał uzwojenia	Miedź