

Zawór pneumatyczny VLX-2-3/8-MS

Numer części: 34433

FESTO

Funkcja 2/2, uruchamiany pneumatycznie, wersja z mosiądzu.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------|--|
| Konstrukcja | Zawór membranowy |
| Sposób uruchomienia | Pneumatyczny |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii |
| Przyłącze zaworu procesowego | G3/8 |
| Wielkość nominalna | 13 mm |
| Funkcja zaworu | 2/2 zamknięty, monostabilny |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Ciśnienie medium | 1 ... 10 bar |
| Funkcja odpowietrzenia | Bez możliwości dławienia |
| Sposób kasowania | Sprężyna pneumatyczna |
| Rodzaj sterowania | Z pilotem |
| Medium dla pilotów | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Medium | Sprężone powietrze, filtrowane, stopień filtracji 200 µm |
| Temperatura medium | -10 ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Normalny przepływ nominalny | 3 800 l/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Materiał śrub | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Numer materiału, śruba | 1.4301 |
| Waga produktu | 470 g |