


Jednostka prowadząca FENG-63- -GF

Numer części: 34484

FESTO

z prowadzeniem na łożyskach ślizgowych, zabezpieczenie przed obrotem tłoczyska, wysoka dokładność prowadzenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	63
Skok	10 ... 500 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Konstrukcja	Z prowadnicami
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła przesunięcia	50 N
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	48 g
Ciążar podstawowy dla 0 mm skoku	5 540 g
Ciążar dodatkowy na 10 mm skoku	48 g
Środek ciężkości przemieszczanej masy przy skoku 0 mm	69 mm
Dodatkowy punkt środka ciężkości przemieszczanej masy na 10 mm skoku	4.6 mm
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany