


Jednostka prowadząca FENG-80- -GF

Numer części: 34485

FESTO

z prowadzeniem na łożyskach ślizgowych, zabezpieczenie przed obrotem tłoczyska, wysoka dokładność prowadzenia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Skok	10 ... 500 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Konstrukcja	Z prowadnicami
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła przesunięcia	70 N
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	76 g
Ciążar podstawowy dla 0 mm skoku	10 720 g
Ciążar dodatkowy na 10 mm skoku	76 g
Środek ciężkości przemieszczanej masy przy skoku 0 mm	54 mm
Dodatkowy punkt środka ciężkości przemieszczanej masy na 10 mm skoku	3.9 mm
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stal ulepszana cieplnie