


# Jednostka prowadząca FENG-100- -GF

Numer części: 34486

FESTO

z prowadzeniem na łożyskach ślizgowych, zabezpieczenie przed obrotem tłoczyska, wysoka dokładność prowadzenia.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	100
Skok	10 ... 500 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Konstrukcja	Z prowadnicami
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła przesunięcia	70 N
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	76 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	13 420 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	76 g
Środek ciężkości przemieszczanej masy przy skoku 0 mm	47 mm
Dodatkowy punkt środka ciężkości przemieszczanej masy na 10 mm skoku	3.6 mm
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stal ulepszana cieplnie