


Jednostka prowadząca FENG-50-320-KF

Numer części: 34511

FESTO

z prowadzeniem na łożyskach kulkowych, zabezpieczenie przed obrotem tłoczyska, wysoka dokładność prowadzenia.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------|--|
| Wielkość | 50 |
| Skok | 320 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Prowadzenie | Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek |
| Konstrukcja | Z prowadzicami |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Maks. siła Fy | 1 260 N |
| Maks. siła statyczna Fy | 1 600 N |
| Maks. siła Fz | 1 260 N |
| Maks. siła statyczna Fz | 1 600 N |
| Maks. moment Mx | 65 Nm |
| Maks. moment Mx, statyczny | 83 Nm |
| Maks. moment My | 70 Nm |
| Maks. moment My, statyczny | 89 Nm |
| Maks. moment Mz | 70 Nm |
| Maks. moment Mz, statyczny | 89 Nm |
| Siła przesunięcia | 15 N |
| Waga produktu | 5 598 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał elementu prowadzącego | Stal ulepszana cieplnie |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał płyty spinającej | Stop aluminium, anodowany |