

Kołnierz wahliwy SNGB-125


Numer części: 34546

Produkt wycofywany z produkcji

do siłowników DNG, DNGU, pasuje do mocowań LN, LSN.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	125
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C
Ciężar elementu	1 750 g
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał mocowania	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał trzpieni	Stal Ocynkowana
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał śruby	Stal Ocynkowana
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana