

Amortyzator hydrauliczny YSR-16-20-C

Numer części: 34573

FESTO

samo nastawialny



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Skok	20 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas kasowania, krótki	0.3 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	20 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	2 000 N
Maks. energia pochłaniana na skok	30 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	64 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.16 J
Siła cofająca	6 N
Waga produktu	185 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa