



Zawór z dźwignią ręczną HS-4/3-M5

Numer części: 34639

FESTO

Zawór 4/3 z dźwignią ręczną, w położeniu środkowym odcięty.
Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2006
Ten typ jest odpowiedni do pracy w zakresie podciśnienia. Przyłącze podciśnienia na 1 (P) i 3 (R).



Karta danych

Cecha	Wartość
Normalny przepływ nominalny	130 l/min
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 4	M5
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Konstrukcja	Przełącznik obrotowy dla RUN/Stop
Średnica nominalna	3.6 mm
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Moment uruchamiający	0.3 Nm
Ciężar elementu	0.035 kg
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Informacja materiałowa o uszczelnieniach	NBR
Informacja materiałowa o obudowie	Tworzywo sztuczne