


Kabel łączący KMYZ-2-24-5-LED

Numer części: 34998

FESTO

do generatorów podciśnienia VAD-MYB, VADM, VADMI.



Karta danych

Cecha	Wartość
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	90 g
Przylącze elektryczne	2-pin / 2-żyły Gniazdo wtykowe kątowe / Kabel Konstrukcja kwadratowa/otwarte końce
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	1 A
Przylącze uziemienia	Nie występuje
Długość kabla	5 m
Charakterystyka kabla	Standard
Średnica kabla	3.4 mm
Budowa kabla	2x0,25
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	PA
Materiał styków elektrycznych	Brąz