


Dławik wylotowy GRE-3/8

Numer części: 35310

FESTO

ze zintegrowanym tłumikiem hałasu z wkładem ze spieku.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Funkcja zaworu | Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G3/8 |
| Element regulacyjny | Wkręt z rowkiem |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia | 2 000 l/min |
| Przepływ normalny 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi) | 3 ... 2 000 l/min |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 70 °C |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -10 ... 70 °C |
| Maks. moment dokręcający | 15 Nm |
| Waga produktu | 50 g |
| Materiał pokrywki z gwintem | Stop aluminium |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał śruby regulacyjnej | Mosiądz |