


Ochrona odpowietrzenia VABD-D3-SN-N12

Numer części: 3535104

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1.2 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-50 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów Z gwintem zewnętrznym
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał śruby odpowietrzenia	PA