


# Przyssawka VASB-100-1/4-NBR

Numer części: 35416

FESTO

z podkładką uszczelniającą typu OL.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4 mm
Średnica przyssawki	100 mm
Efektywna średnica przyssawki	85 mm
Położenie przyłącza	na górze
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	397 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	397 N
Gwint mocujący	G1/4
Mocowanie przyssawki	G 1/4
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	NBR