



# Płyta pośrednia z regulatorem ciśnienia LR-ZP-B-D-3

Numer części: 35426

FESTO

do zaworów ISO



## Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	ISO 5599-1
Zintegrowane funkcje	Regulator ciśnienia
Konstrukcja	Tłok
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 12 bar
Ciśnienie wejściowe 1	$\leq 14$ bar
Dopuszczenie	UL - Recognized (OL)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Waga produktu	1 220 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy Stal