

# Cewka VACC-S18-70-K5-3-U2D

Numer części: 3546949

FESTO

dla głowicy cewki typu F10, dławik kabla NPT, 230 V DC, obudowa ognioodporna.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	220 V DC: 7 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex-Temperatura otoczenia	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	1 700 g
Przyłącze elektryczne	Listwa zaciskowa, gwint wejściowy kabla NPT 1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał cewki	Stop aluminium Żeliwo szare