

# Złącze L z końcówką nasadkową LCNH-M5-PK-4

Numer części: 35984

FESTO

obrotowe, z wydłużoną obudową, do przewodów z tworzywa sztucznego PAN, PUN, PP, PU, PR, z podkładką uszczelniającą



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.9 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal Odlew ciśnieniowy cynkowy