

# Siłownik mieszkowy EB-145-60

Numer części: 36486

FESTO

bezobrotowy, nie występuje efekt pracy skokowej.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	145
Wymagana średnica zabudowy	160 mm
Skok	60 mm
Maks. wysokość przy podniesieniu	110 mm
Maks. kąt przechylenia	20 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Min. wysokość zabudowy	50 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	120 N
Waga produktu	900 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana