

# Siłownik mieszkowy EB-165-65

Numer części: 36487

FESTO

bezobrotowy, nie występuje efekt pracy skokowej.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	165
Wymagana średnica zabudowy	180 mm
Skok	65 mm
Maks. wysokość przy podniesieniu	115 mm
Maks. kąt przechylenia	20 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Min. wysokość zabudowy	51 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieвозможна praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	200 N
Waga produktu	1 200 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana