

Siłownik mieszkowy EB-215-80

Numer części: 36488

FESTO

bezobrotowy, nie występuje efekt pracy skokowej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	215
Wymagana średnica zabudowy	230 mm
Skok	80 mm
Maks. wysokość przy podniesieniu	135 mm
Maks. kąt przechylenia	20 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Min. wysokość zabudowy	50 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	200 N
Waga produktu	2 000 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G3/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana