

Siłownik mieszkowy

EB-165-125

Numer części: 36491

FESTO

bezobciążony, nie występuje efekt pracy skokowej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	165
Wymagana średnica zabudowy	180 mm
Skok	125 mm
Maks. wysokość przy podniesieniu	200 mm
Maks. kąt przechylenia	30 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	20 mm
Min. wysokość zabudowy	72 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	200 N
Waga produktu	1 500 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana