


Tłumik hałasu U-1/8-I

Numer części: 3670

FESTO

Dla redukcji hałasu i unikania zanieczyszczenia na portach odpowietrzających komponentów pneumatycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	2 050 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	76.5 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	3.6 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał wkładu tłumika	PE
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS