


# Zawór zwrotny H-M5

Numer części: 3671

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Normalny przepływ nominalny	115 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0.04 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0.4 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Mosiądz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR