

Przewód w elastycznej osłonie metalowej PX-6

Numer części: 4094

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	9 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	30 mm
Średnica wewnętrzna	6 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	0 ... 12 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.14 kg/m
Kolor	Srebrny
Twardość wg Shore'a	75 +/- 5
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał przewodu	NBR