

# Przewód w elastycznej osłonie metalowej PX-9

Numer części: 4095

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	12 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	45 mm
Średnica wewnętrzna	9 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	0 ... 12 bar
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.171 kg/m
Kolor	Srebrny
Twardość wg Shore'a	75 +/- 5
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS
Materiał przewodu	NBR