


Szybkozłączka-T TCK-1/2-PK-13

Numer części: 4101

FESTO

możliwość obracania, z dwoma podkładkami uszczelniającymi.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	11.7 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Kształt-T
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--:--]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	14 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 13 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia uszczelniającego	Wzmocnione PA TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał śruby drążonej	Stop aluminium, anodowany
Materiał przyłącza obrotowego	Odlew ciśnieniowy cynkowy