

Przewód z tworzywa sztucznego PL-13-BL

Numer części: 4103

FESTO

Do złązek CK i N.

Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	17.6 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	100 mm
Średnica wewnętrzna	13 mm
Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego	0 ... 7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 35 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.135 kg/m
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	A 85 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE Zgodność z RoHS
Materiał przewodu	PVC-P