


siłownik okrągły EG-25-80

Numer części: 4214

FESTO

ze sprężyną powrotną



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	80 mm
Średnica tłoka	25 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	215 N
Przyłącza pneumatyczne	G1/8