



# Zawór pneumatyczny VL/O-3-PK-3X2

Numer części: 4245

FESTO

W zależności od sposobu podłączenia, normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	100 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Wielkość nominalna	2.5 mm
Czas przełączania przy wyłączeniu	50 ms
Czas przełączania przy włączaniu	12 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Medium dla pilotów	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	180 g
Sposób montażu	Na płycie przyłączeniowej Na ramie montażowej Przy pomocy otworów przelotowych Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 4	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 5	PK-3
Materiał płyty przyłączeniowej	Mosiądz Wzmocniony PPS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Odlew ciśnieniowy cynkowy