


Zestaw równoległy EAMM-U-65-T42-57A-87

Numer części: 4331535

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|------------------------|
| Wielkość | 65 |
| Odległość osi | 87 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Przełożenie przekładni | 1:1 |
| Maks. liczba obrotów | 3 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 50 °C |
| Masowy moment bezwładności | 41.2 kgmm ² |
| Jałowy moment napędowy | 0.22 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 3 Nm |
| Waga produktu | 594 g |
| Kod interfejsu, napęd | T42 |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 57A |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |