



Elektrozawór JMFH-5-PK-3

Numer części: 4447

FESTO

z dodatkowym pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez cewki i gniazda.
Cewkę i gniazdo należy zamawiać oddzielnie.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 bistabilny
Normalny przepływ nominalny	105 l/min
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Wielkość nominalna	2.5 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Czas przełączania powrotnego	13 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Waga produktu	380 g
Sposób montażu	Na płycie przyłączeniowej Na ramie montażowej Przy pomocy otworów przelotowych Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 4	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 5	PK-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie