


Zestaw osiowy EAMM-A-V20-28A

Numer części: 4505258

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość nominalna	36.4 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.022 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	0.2 Nm
Waga produktu	27 g
Kod interfejsu, napęd	V20
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	28A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS