



# Zawór dławiąco-zwrotny GRF-PK-3

Numer części: 4565

FESTO

z płytą przyłączeniową 2n i złączkami nasadkowymi do przewodu o średnicy wewnętrznej 3 mm.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	45 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	45 l/min
Ciśnienie robocze	0.5 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	95 g
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz