


Płyta przyłączeniowa VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

Numer części: 4727331

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zasilanie pneum. pilotów	Zewnętrzne Wewnętrzne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilota 12	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4 Układ przyłączy NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR