


# Sprzęgło EAMD-16-15-5-8X10

Numer części: 4819892

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	5 mm
Średnica mocowania 2	8 mm
Wielkość	16
Długość nominalna	15 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.355 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	1.2 Nm
Waga produktu	13 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS